

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1350.000

## Basic pano AX, elik sac

Durum: 06.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1350.000 - Basic pano AX, elik sac

Tavanda, tabanda ve yanlarda kabartmalı pano ıkıntıları olan AX kompakt pano, VX25 byk panonun iyi bilinen 25 mm sistem ızgarasını yansıtır. Bu benzersiz, patentli sistem sayesinde, AX kompakt panoları tm geniřletme ve gclendirme durumları iin hazırlanmıřtır. Sistem bileřenleri ve aksesuarları kolayca, hızlı ve gvenli bir řekilde monte edilebilir ve delmeden raylara takılabilir.



## zellikleri

|                |   |
|----------------|---|
| Model numarası | AX 1350.000   |
| Fayda          | <p>Dahili montaj rayı ve eřitli sistem aksesuarlarımızla birleřtirilmiř 25 mm sistem ızgarasındaki entegre pano konumlandırıcıları sayesinde daha fazla dahili montaj seeneęi</p> <p>Delme gerektirmeden i montaj rayını monte ederek koruma kategorisini (UL onayı) korur.</p> <p>Taban montaj rayı sayesinde ilave montaj seviyesi ve artırılmıř tařıma kapasitesi</p> <p>Rittal yapılandırıcı RiPanel ile kolay planlama ve konfigrasyon</p> |
| Malzeme        | <p>Kutu: elik sac</p> <p>Kapı: elik sac, evresi kpk PU conta</p>   |
| Yzey          | <p>Pano ve kapı: Daldırma astar stne dıřtan toz kaplamalı, dokulu boya</p> <p>Montaj plakası: inko kaplamalı</p>   |
| Renk           | RAL 7035  |

# Özellikleri

---

|                  |  |
|------------------|--|
| Teslimat kapsamı | Kapılı pano<br>Pano tabanında kablo giriş plakaları<br>Montaj plakası<br>Delikli kapı çıtaları<br>Kilit: 3 mm double-bit |
|------------------|--|

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| NEMA koruma sınıfı | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12 |
|--------------------|--|

---

|  |       |
|--|-------|
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı<br>IP | IP 66 |
|--|-------|

---

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| UL 50E uyarınca tip<br>derecelendirmesi | Tip 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Tip 12 |
|---|--------------------------------------|

---

|         |      |
|---------|------|
| IK kodu | IK10 |
|---------|------|

---

|         |   |
|---------|---|
| Ölçüler | Genişlik: 500 mm<br>Yükseklik: 500 mm<br>Derinlik: 300 mm |
|---------|---|

---

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Malzeme kalınlığı, kapı | 1,5 mm |
|-------------------------|--------|

---

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Malzeme kalınlığı, kutu | 1,5 mm |
|-------------------------|--------|

---

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Montaj plakası malzeme kalınlığı | 2,5 mm |
|----------------------------------|--------|

---

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Montaj plakası (G x Y) | 450 mm x 475 mm |
|------------------------|-----------------|

---

|            |   |
|------------|---|
| Kapı adeti | 1 |
|------------|---|

---

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Kapı dayanağı değiştirilebilir | Evet |
|--------------------------------|------|

---

|              |   |
|--------------|---|
| Kilit sayısı | 2 |
|--------------|---|

---

|       |   |
|-------|---|
| Kilit | Kilit modeli: Cam-lock ile<br>Kilit sayısı: 2<br>Kapak parçası: 3 mm double-bit |
|-------|---|

---

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Flanş plakası | Boy: 6<br>Sayı: 1 |
|---------------|-------------------|

---

|             |           |
|-------------|-----------|
| Ana malzeme | Çelik sac |
|-------------|-----------|

---

## Özellikleri

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Paketteki adet               | 1 adet  |
| Net ağırlık                  | 18,525 kg   |
| Brüt ağırlık                 | 19 kg   |
| PCF/VE (beşikten kapıya)     | 74,4 kg CO2 eq (Cat B)  |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası     | 94032080  |
| ETIM 9                       | EC000261  |
| ETIM 8                       | EC000261  |
| ECLASS 8.0                   | 27180101  |
| Ürün açıklaması              | AX kompakt pano, GYD: 500x500x300 mm, çelik sac, montaj plakalı, tek kapılı, iki mandallı kilit               |

## Onaylar

|             |  |
|-------------|--|
| Onaylar     | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)                |
| Açıklamalar | Üreticinin bildirimini<br>Uygunluk bildirimini<br>Uygunluk bildirimini UK<br>PCF-declaration |