

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1376.000

Basic pano AX, elik sac

Durum: 07.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1376.000 - Basic pano AX, elik sac

Tavanda, tabanda ve yanlarda kabartmalı pano ıkıntıları olan AX kompakt pano, VX25 byk panonun iyi bilinen 25 mm sistem ızgarasını yansıtır. Bu benzersiz, patentli sistem sayesinde, AX kompakt panoları tm geniřletme ve gclendirme durumları iin hazırlanmıřtır. Sistem bileřenleri ve aksesuarları kolayca, hızlı ve gvenli bir řekilde monte edilebilir ve delmeden raylara takılabilir.



zellikleri

Model numarası	AX 1376.000
Fayda	<p>Dahili montaj rayı ve eřitli sistem aksesuarlarımızla birleřtirilmiř 25 mm sistem ızgarasındaki entegre pano konumlandırıcıları sayesinde daha fazla dahili montaj seeneęi</p> <p>Delme gerektirmeden i montaj rayını monte ederek koruma kategorisini (UL onayı) korur.</p> <p>Taban montaj rayı sayesinde ilave montaj seviyesi ve artırılmıř tařıma kapasitesi</p> <p>Rittal yapılandırıcı RiPanel ile kolay planlama ve konfigrasyon</p>
Malzeme	<p>Kutu: elik sac</p> <p>Kapı: elik sac, evresi kpk PU conta</p>
Yzey	<p>Pano ve kapı: Daldırma astar stne dıřtan toz kaplamalı, dokulu boya</p> <p>Montaj plakası: inko kaplamalı</p>
Renk	RAL 7035

Özellikleri

Teslimat kapsamı	Kapılı pano Pano tabanında kablo giriş plakaları Montaj plakası Delikli kapı çıtaları Kilit: 3 mm double-bit
------------------	--

NEMA koruma sınıfı	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
--------------------	--

EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66
--	-------

UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 3R Type 4 Tip 12
---	--------------------------------------

IK kodu	IK10
---------	------

Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 760 mm Derinlik: 350 mm
---------	---

Malzeme kalınlığı, kapı	2 mm
-------------------------	------

Malzeme kalınlığı, kutu	1,5 mm
-------------------------	--------

Montaj plakası malzeme kalınlığı	2,5 mm
----------------------------------	--------

Montaj plakası (G x Y)	550 mm x 735 mm
------------------------	-----------------

Kapı adeti	1
------------	---

Kapı dayanağı değiştirilebilir	Evet
--------------------------------	------

Kilit sayısı	2
--------------	---

Kilit	Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 2 Kapak parçası: 3 mm double-bit
-------	---

Flanş plakası	Boy: 7 Sayı: 1
---------------	-------------------

Ana malzeme	Çelik sac
-------------	-----------

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	33,25 kg
Brüt ağırlık	34 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	122,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	AX kompakt pano, GYD: 600x760x350 mm, çelik sac, montaj plakalı, tek kapılı, iki mandallı kilit

Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK PCF-declaration