

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1444.000

## Plastik panolar AX

Durum: 11.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1444.000 - Plastik panolar AX gözetleme camsız

AX plastik panolar zorlu alanlardaki uygulamalar için idealdir. Panolardaki çok sayıda sabitleme kubbesi, örneğin şasi ve raylı 25 mm'lik bir ızgarada bireysel iç donanımlar sunar.



## Özellikleri

Model numarası	AX 1444.000
Dizayn	gözetleme camsız
Malzeme	Pano ve kapı: Cam elyaf takviyeli, doymamış polyester Kapı: Çevresi köpük PU conta Montaj plakası: Çelik sac UL 94-V0 uyarınca yangın koruma Halojensiz
Yüzey	Pano ve kapı: Ek işlem uygulanmamış, boyalı plastik Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035 benzeri
Teslimat kapsamı	Menteşeli kapı ve pano, çevresi kapalı, 3 mm double-bit kilit Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir Montaj plakası Entegre yağmur koruma çitası olarak kapı üst ve alt kenarında çift kat izolasyon
Bilgi	Uzun süreli UV radyasyonu (güneş ışığı) ve yağmur altında kullanılırsa yüzeyin görsel kusurlarını önlemek için yüzeyin bir PUR cilasıyla boyanmasını tavsiye ediyoruz. Fiyat ve teslimat süresi talep üzerindedir.

# Özellikleri

NEMA koruma sınıfı	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tip 12
Koruma sınıfı	II (1000 V AC'de)
IK kodu	IK09
Ölçüler	Genişlik: 400 mm Yükseklik: 400 mm Derinlik: 200 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı	2,5 mm
Montaj plakası (G x Y)	305 mm x 325 mm
Kapı açılma açısı	130°
Kilit sayısı	2
Ana malzeme	Plastik
Normlar	UL 746C'ye göre F1 dış ortam uygunluk koşulunu karşılar
Montaj talimatı	Pano içindeki bileşenleri sabitlemek için iç montaj vidaları gerekir Üniversal bağlantı kiti kullanarak sistem rayı gibi bileşenler 25 mm aralığında sabitlenebilir
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	7 kg
Brüt ağırlık	8,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	94037000

## Özellikleri

ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	AX plastik pano, GYD: 400x400x200 mm, gözetleme penceresiz

## Onaylar

Onaylar	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Pressure load Negative Certificate Yüzey Koruma türü
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK