

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1444.500

Plastik panolar KS

Durum: 13.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1444.500 - Plastik panolar KS

Cam elyaf takviyeli, doymamış polyesterden kapıya sahip montaj plakalı duvar panosu. Tercihe göre gözetleme kapılı veya kapısız. Koruma sınıfı IP 56 veya IP 66. Panoda birden fazla montaj katı sayesinde kademersiz montaj plakası derinlik ayarı. Kapıdaki presli sabitleme sayesinde esnek kapı iç yapısı. Cam elyaf takviyeli plastik sayesinde yüksek stabilite.

Özellikleri

Model numarası	KS 1444.500
Dizayn	Gözetleme penceresi yok
Malzeme	Pano ve kapı: Cam elyaf takviyeli, doymamış polyester Kapı: Çevresi köpük PU conta Montaj plakası: Çelik sac Gözetleme penceresi: Saydam akrilik cam, 3,0 mm çevresi lastik sıkıştırma profili ile
Yüzey	Pano ve kapı: Ek işlem uygulanmamış, boyalı plastik Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035 benzeri
Teslimat kapsamı	Menteşeli kapı ve pano, çevresi kapalı, 3 mm double-bit kilit Montaj plakası Entegre yağmur koruma çitası olarak kapı üst ve alt kenarında çift kat izolasyon Kademersiz montaj plakası derinlik ayarı için yana preslenen C profiller
Bilgi	UV-ışınlarına (güneş ışığı) rüzgar ve yağmur ile birlikte uzun süre maruz kalınması yüzeylere görünür derecede zarar verebilir. Bu durum hiçbir şekilde içeride kurulu ekipmanların korumasını etkilemez. Panolar UV-ışınlarından korunamıyorsa önerimiz, bunların PUR-boya ile boyanmasıdır. İzin verilen ortam sıcaklığı -30 °C... +75 °C.
NEMA koruma sınıfı	NEMA 4X
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66
IK kodu	IK08

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 400 mm Yükseklik: 400 mm Derinlik: 200 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı	2,5 mm
Montaj plakası (G x Y)	345 mm x 350 mm
Kapı adeti	1
Kapı dayanağı değiştirilebilir	Evet
Kilit sayısı	2
Kilit	Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 2 Kapak parçası: 3 mm double-bit
Ana malzeme	Plastik
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	7.402
Brüt ağırlık	7.892
Gümrük tarifesi numarası	94037000
EAN	4028177526679
E-Number Sweden	E3465003
ECLASS 8.0	27180101

Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas TÜV
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK