

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1448.000

## Plastik panolar AX

Durum: 07.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1448.000 - Plastik panolar AX Gözetleme camıyla

Gözetleme camlı AX plastik panolar zorlu alanlardaki uygulamalar için idealdir. Panolardaki çok sayıda sabitleme kubbesi, örneğin şasi ve raylı 25 mm'lik bir ızgarada bireysel iç donanımlar sunar.



## Özellikleri

|                  |  |
|------------------|--|
| Model numarası   | AX 1448.000  |
| Dizayn           | Gözetleme camıyla  |
| Malzeme          | Pano ve kapı: Cam elyaf takviyeli, doymamış polyster<br>Kapı: Çevresi köpük PU conta<br>Montaj plakası: Çelik sac<br>Gözetleme penceresi: Polikarbonat<br>UL 94-V0 uyarınca yangın koruma<br>Halojensiz  |
| Yüzey            | Pano ve kapı: Ek işlem uygulanmamış, boyalı plastik<br>Montaj plakası: Çinko kaplamalı   |
| Renk             | RAL 7035 benzeri   |
| Teslimat kapsamı | Gözetleme camlı, menteşe kapılı, çevresi kapalı, 3 mm double-bit kilitli pano<br>Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir<br>Montaj plakası<br>Entegre yağmur koruma çıtası olarak kapı üst ve alt kenarında çift kat izolasyon |

# Özellikleri

|   |   |
|---|---|
| Bilgi                                   | Uzun süreli UV radyasyonu (güneş ışığı) ve yağmur altında kullanılırsa yüzeyin görsel kusurlarını önlemek için yüzeyin bir PUR cilasıyla boyanmasını tavsiye ediyoruz. Fiyat ve teslimat süresi talep üzerinedir. |
| NEMA koruma sınıfı                      | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12   |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı<br>IP  | IP 56   |
| UL 50E uyarınca tip<br>derecelendirmesi | Tip 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>Tip 12   |
| Koruma sınıfı                           | II (1000 V AC'de)   |
| IK kodu                                 | IK09  |
| Ölçüler                                 | Genişlik: 400 mm<br>Yükseklik: 400 mm<br>Derinlik: 200 mm   |
| Montaj plakası malzeme kalınlığı        | 2,5 mm  |
| Montaj plakası (G x Y)                  | 305 mm x 325 mm   |
| Kapı açılma açısı                       | 130°  |
| Kilit sayısı                            | 2   |
| With viewing window                     | Evet  |
| Ana malzeme                             | Plastik   |
| Normlar                                 | UL 746C'ye göre F1 dış ortam uygunluk koşulunu karşılar   |
| Montaj talimatı                         | Pano içindeki bileşenleri sabitlemek için iç montaj vidaları gerekir<br>Üniversal bağlantı kiti kullanarak sistem rayı gibi bileşenler 25 mm aralığında sabitlenebilir  |

## Özellikleri

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Paketteki adet           | 1 adet  |
| Net ağırlık              | 8,5 kg  |
| Brüt ağırlık             | 8,97 kg   |
| Gümrük tarifesi numarası | 94037000  |
| ETIM 9                   | EC000261  |
| ETIM 8                   | EC000261  |
| ECLASS 8.0               | 27180101  |
| Ürün açıklaması          | AX plastik pano, GYD: 400x400x200 mm, gözetleme pencere |

## Onaylar

|              |  |
|--------------|--|
| Onaylar      | DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Sertifikalar | Negative Certificate<br>Yüzey<br>Koruma türü |
| Açıklamalar  | Uygunluk bildirim<br>Uygunluk bildirim UK    |