

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1467.000

Plastik panolar AX

Durum: 02.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1467.000 - Plastik panolar AX Gözetleme camıyla

Gözetleme camlı AX plastik panolar zorlu alanlardaki uygulamalar için idealdir. Panolardaki çok sayıda sabitleme kubbesi, örneğin şasi ve raylı 25 mm'lik bir ızgarada bireysel iç donanımlar sunar.



Özellikleri

Model numarası	AX 1467.000
Dizayn	Gözetleme camıyla
Malzeme	Pano ve kapı: Cam elyaf takviyeli, doymamış polyster Kapı: Çevresi köpük PU conta Montaj plakası: Çelik sac Gözetleme penceresi: Polikarbonat UL 94-V0 uyarınca yangın koruma Halojensiz
Yüzey	Pano ve kapı: Ek işlem uygulanmamış, boyalı plastik Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035 benzeri
Teslimat kapsamı	Gözetleme camlı, menteşe kapılı, çevresi kapalı, 3 mm double-bit kilitli pano Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir Montaj plakası Entegre yağmur koruma çitası olarak kapı üst ve alt kenarında çift kat izolasyon

Özellikleri

Bilgi	Uzun süreli UV radyasyonu (güneş ışığı) ve yağmur altında kullanılırsa yüzeyin görsel kusurlarını önlemek için yüzeyin bir PUR cilasıyla boyanmasını tavsiye ediyoruz. Fiyat ve teslimat süresi talep üzerinedir.
NEMA koruma sınıfı	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 56
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tip 12
Koruma sınıfı	II (1000 V AC'de)
IK kodu	IK09
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 600 mm Derinlik: 200 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı	3 mm
Montaj plakası (G x Y)	505 mm x 525 mm
Kapı açılma açısı	130°
Kilit sayısı	2
With viewing window	Evet
Ana malzeme	Plastik
Normlar	UL 746C'ye göre F1 dış ortam uygunluk koşulunu karşılar
Montaj talimatı	Pano içindeki bileşenleri sabitlemek için iç montaj vidaları gerekir Üniversal bağlantı kiti kullanarak sistem rayı gibi bileşenler 25 mm aralığında sabitlenebilir

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	16,8 kg
Brüt ağırlık	17,06 kg
Gümrük tarifesi numarası	94037000
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	AX plastik pano, GYD: 600x600x200 mm, gözetleme pencere

Onaylar

Onaylar	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Negative Certificate Yüzey Koruma türü
Açıklamalar	Uygunluk bildirim Uygunluk bildirim UK