

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1537.510

Terminal kutuları KL

Durum: 24.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1537.510 - Terminal kutuları KL Kablo giriş plakalı

Çelik sacdan kapağa sahip boyalı kutu, flanş plakalı. Koruma sınıfı IP 55.



Özellikleri

| | |
|-------------------------------------|---|
| Model numarası | KL 1537.510 |
| Malzeme | Kutu: Çelik sac Kapak: Çelik sac, çepeçevre köpük PU conta |
| Yüzey | Pano ve kapak: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Kapaklı pano Plastik soketler dahil hızlı kilit Contalı ve montaj malzemeli çelik sac kablo giriş plakaları |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 55 |
| IK kodu | IK08 |
| Ölçüler | Genişlik: 500 mm Yükseklik: 300 mm Derinlik: 120 mm |
| Malzeme kalınlığı, kapak | 1,25 mm |
| Malzeme kalınlığı, kutu | 1,38 mm |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|--|
| Flanş plakaları | : 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2 : 2 + 2 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2 |
| Ana malzeme | Çelik sac |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 6,25 kg |
| Brüt ağırlık | 6,579 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 73269098 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | KL Terminal kutu, GYD:500x300x120mm, WGP |

Onaylar

| | |
|-------------|--|
| Onaylar | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini UK |