


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KX 1538.000**

**Terminal Kutusu KX, elik Sac,  
Kablo Giriř Plakalı**

Durum: 07.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1538.000 - Terminal Kutusu KX, elik Sac, Kablo Giriř Plakalı

Küçük pano KX, terminal kutusu KX, kablo giriş plakası ile esnek iç montaj ve optimum alan kullanımıyla kolay kablo giriři sağlar.



## Özellikleri

Model numarası	KX 1538.000
Malzeme	Kutu: elik sac Kapak: elik sac, epeevre köpük PU conta
Yüzey	Pano ve kapak: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Kapaklı pano Mini mandallı kilitler Contalı ve montaj malzemeli elik sac kablo giriş plakaları
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
IK kodu	IK08

## Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 300 mm Derinlik: 120 mm
Malzeme kalınlığı, kapak	1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,25 mm
Flanş plakaları	: 1 + 1 : 2 + 2
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	7,3 kg
Brüt ağırlık	7,34 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	43,13 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	KX terminal kutusu, GYD: 600x300x120 mm, çelik sac, montaj plakasız, kapaklı, kablo giriş plakası

## Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Koruma türü

# Onaylar

---

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi  
Uygunluk bildirimi UK  
PCF-declaration