

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1547.000

Elektrik Kutusu KX, elik Sac

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1547.000 - Elektrik Kutusu KX, elik Sac

KX küçük pano ve Elektrik kutusu KX (elik sac), kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar.



Özellikleri

Model numarası	KX 1547.000
Ürün açıklaması	KX küçük pano ve Elektrik kutusu KX (elik sac), kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar.
Malzeme	Kutu: elik sac Kapı: elik sac, çevresi köpük PU conta
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj plakası: inko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Kapılı pano Montaj plakası 3 mm double-bit cam lock kilit göbeği 180°-menteşe
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66

Özellikleri

UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 3R Type 4 Tip 12
IK kodu	IK08
Ölçüler	Genişlik: 200 mm Yükseklik: 400 mm Derinlik: 80 mm
Montaj plakası (G x Y)	175 mm x 385 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kapı	1,25 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı	2 mm
Kilit	Kilit sayısı: 1
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	3,848 kg
Brüt ağırlık	4,153 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	31,29 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	KX E-Box, GYD: 200x400x80 mm, çelik sac, montaj plakalı, kapılı

Onaylar

Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Koruma türü
Açıklamalar	Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK PCF-declaration
