

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KX 1575.000**

**Elektrik Kutusu KX, elik Sac**

Durum: 09.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1575.000 - Elektrik Kutusu KX, elik Sac

KX küçük pano ve Elektrik kutusu KX (elik sac), kilit sistemleri seiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar.



## Özellikleri

Model numarası	KX 1575.000
Ürün açıklaması	KX küçük pano ve Elektrik kutusu KX (elik sac), kilit sistemleri seiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar.
Malzeme	Kutu: elik sac Kapı: elik sac, çevresi köpük PU conta
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj plakası: inko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Kapılı pano Montaj plakası 3 mm double-bit cam lock kilit göbeği 180°-menteşe
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66

## Özellikleri

UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 3R Type 4 Tip 12
IK kodu	IK08
Ölçüler	Genişlik: 300 mm Yükseklik: 300 mm Derinlik: 155 mm
Montaj plakası (G x Y)	275 mm x 285 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kapı	1,25 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı	2 mm
Kilit	Kilit sayısı: 1
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	5,186 kg
Brüt ağırlık	5,5 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	36,83 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	KX E-Box, GYD: 300x300x155 mm, çelik sac, montaj plakalı, kapılı

## Onaylar

# Onaylar

---

Onaylar	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Koruma türü
Açıklamalar	Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK PCF-declaration

---