

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1581.200**

**Metal kablo giriş plakası**

Durum: 21.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1581.200 - Metal kablo giriş plakası metrik ön işlemeli

Kablo rakorları için olan delikler bir tornavidayla kırılarak açılır, standart pozisyonundaki montaj uygulamasında koruma sınıfı IP 66, alt.

## Özellikleri

Model numarası	SZ 1581.200
Ürün açıklaması	Kablo rakorları için delikleri tornavidayla açmanız yeterlidir.
Malzeme	Çelik sac
Renk	RAL 7035
Bilgi	Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
Metrik kabartma sayısı	12 x M20
Ölçüler	Genişlik: 220 mm Derinlik: 90 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: KX
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55, nizamına uygun montaj yapıldığında
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 12K
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,23 kg
Brüt ağırlık	0,24 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	1,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211

## Özellikleri

---

ECLASS 8.0

27142421

---

Ürün açıklaması

KX metal kablo giriş plakası, metrik kabartmalı, M20 kablo çapı için

## Onaylar

---

Onaylar

UL + C-UL - FTTA