

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1682.630

Buton mahfazası HD

Durum: 11.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1682.630 - Buton mahfazası HD

Yiyecek & iecek endüstrisinin ihtiyalarına göre tasarlanmış, anahtarlar için kesikli pano özümü. Pano ve kapak arasına epeevre boşluksuz olarak yerleşmiş silikon conta. Hijyenik altıgen hızlı açılan bağlantı elemanı.



Özellikleri

Model numarası	HD 1682.630
Dizayn	Hijyenik dizayn kutu
Malzeme	Pano ve kapak: Paslanmaz elik 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm Vidalı tapa: Paslanmaz elik Conta: Silikon, FDA yönetmelięi 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Yüzey	Pano ve kapak: Fıralanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 µm Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
Teslimat kapsamı	Her yandan kapalı pano Buton kesitli kapak Conta ve vidalı tapa (opsiyon)
Ölüler	Genişlik ön: 100 mm Genişlik (arka): 122 mm Yükseklik, ön: 160 mm Yükseklik arka: 182 mm Derinlik: 90 mm
Raster ölçüsü	60 mm
Kablo girişleri (adet x Ø)	2 x 30,5 mm
IK kodu	IK08

Özellikleri

Ana malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kilit	Kilit modeli: Hijyenik altıgen hızlı açılan bağlantı elemanı Kilit sayısı: 4
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 3 Type 3X Type 4 Type 4X Tip 12 Tip 13
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,3 kg
Brüt ağırlık	1,33 kg
Gümrük tarifesi numarası	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	HD buton delikli kutu, GYD: 100x160x90 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, 2 buton kesiti, Ø 30,5 mm

Onaylar

Açıklamalar	PCF-declaration
-------------	-----------------