

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1683.630

Buton mahfazası HD

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1683.630 - Buton mahfazası HD

Yiyecek & içecek endüstrisinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış, anahtarlar için kesikli pano çözümü. Pano ve kapak arasına çepeçevre boşluksuz olarak yerleşmiş silikon conta. Hijyenik altıgen hızlı açılan bağlantı elemanı.



Özellikleri

Model numarası	HD 1683.630
Dizayn	Hijyenik dizayn kutu
Malzeme	Pano ve kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm Vidalı tapa: Paslanmaz çelik Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Yüzey	Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 µm Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
Teslimat kapsamı	Her yandan kapalı pano Buton kesitli kapak Conta ve vidalı tapa (opsiyon)
Ölçüler	Genişlik ön: 100 mm Genişlik (arka): 122 mm Yükseklik, ön: 220 mm Yükseklik arka: 242 mm Derinlik: 90 mm
Raster ölçüsü	60 mm
Kablo girişleri (adet x Ø)	3 x 30,5 mm
IK kodu	IK08

Özellikleri

Ana malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kilit	Kilit modeli: Hijyenik altıgen hızlı açılan bağlantı elemanı Kilit sayısı: 4
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 3 Type 3X Type 4 Type 4X Tip 12 Tip 13
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,61 kg
Brüt ağırlık	1,667 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	7,39
Gümrük tarifesi numarası	84879090
ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	HD buton delikli kutu, GYD: 100x220x90 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, 3 buton kesiti, Ø 30,5 mm

Onaylar

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi
PCF-declaration