

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1684.600

Buton mahfazası HD

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1684.600 - Buton mahfazası HD

Yiyecek & iecek endüstrisinin ihtiyalarına göre tasarlanmış, basmalı düğmeler için dört yuvalı pano çözüümü. Pano ve kapak arasına çepeçevre boşluksuz olarak yerleşmiş silikon conta. Hijyenik altıgen hızlı kilit.



Özellikleri

Model numarası	HD 1684.600
Dizayn	Hijyenik dizayn kutu
Malzeme	Pano ve kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm Vidalı tapa: Paslanmaz çelik Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Yüzey	Pano ve kapak: Fıralanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 µm Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
Teslimat kapsamı	Her yandan kapalı pano Buton kesitli kapak Conta ve vidalı tapa (opsiyon)
Ölçüler	Genişlik ön: 100 mm Genişlik (arka): 122 mm Yükseklik, ön: 280 mm Yükseklik arka: 302 mm Derinlik: 90 mm
Raster ölçüsü	60 mm
Kablo girişleri (adet x Ø)	4 x 22,5 mm
IK kodu	IK08

Özellikleri

Ana malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kilit	Kilit modeli: Hijyenik altıgen hızlı açılan bağlantı elemanı Kilit sayısı: 4
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 3 Type 3X Type 4 Type 4X Tip 12 Tip 13
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,78 kg
Brüt ağırlık	1,98 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	8,75
Gümrük tarifesi numarası	84879090
ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	HD buton delikli kutu, GYD: 100x280x90 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, 4 buton kesiti Ø 22,5 mm

Onaylar

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK PCF-declaration
