

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 2094.400 Geçmeli rakor, 19"

Durum: 21.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 2094.400 - Gemeli rakor, 19"

Ön tarafta dört köşeli tespitleme deliğine takılan ve ardından tespit civatası ile sağlamlaştırılan bir açılır somundan oluşmaktadır.



Özellikleri

Model numarası	DK 2094.400
Dizayn	Sabitlenme deliği boyutu 9,5 x 9,5 mm
Ürün açıklaması	Vidalama tek başına ön tarafta dört köşeli montaj deliğine takılan ve ardından montaj civatası ile sağlamlaştırılan bir açılır somundan oluşmaktadır. Vidanın çıkartılması esnasında kafes ve onunla birlikte monte edilmiş elemanlar açılır ve sabitlenir. 1,2 - 4,5 mm'lik sıkıştırma aralığı. Çok dişli vida başı, parça büyüklüğü T 30.
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Yuvarlak başlı civata Germe somunları Plastik pullar
Ölçüler	Dişler: M6 Diş uzunluğu: 16 mm
Paketteki adet	50 adet

Özellikleri

Net ağırlık	0,3 kg
Brüt ağırlık	0,38 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	1,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73181900
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Ürün açıklaması	DK Somun M6x16mm, 19" profile montajlı, 50li pk