

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2253.605

3 parçalı duvara monte pano EL

Durum: 27.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2253.605 - 3 parçalı duvara monte pano EL Montaj plakalı ve montaj dikmeli, sabit montaj

3 parçalı duvara monte pano

Özellikleri

| | |
|---------------------|---|
| Model numarası | EL 2253.605 |
| Dizayn | Duvar panosu IT Montaj plakalı ve montaj dikmeli, sabit montaj |
| Ürün açıklaması | Menteşeli kısım sayesinde optimum erişim sağlayan duvara monte pano. |
| Malzeme | Duvar parçası ve döner parça: Çelik sac, 1,5 mm Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm |
| Yüzey | Toz boyalı |
| General colour | RAL 7035 |
| Renk | Duvar parçası ve döner parça: RAL 7035 Gözetleme kapısı: RAL 7035/7015 (barut grisi) |
| Teslimat kapsamı | Kapalı üst ve alt kablo giriş plakalı, montaj plakalı (birlikte verilmiştir) duvar parçası Ön ve arka çerçevede 25 mm delik ölçülü döner parça ve iki 19" montaj dikmesi, önde, sabit montaj Gözetleme penceresi 1 pano anahtarı double-bit no. 5 Kilit göbekleri için mini konfor tutamağı Güvenlik kilidi 3524 E |
| Yükseklik birimleri | 3 U |
| Ölçüler | Genişlik: 600 mm Yükseklik: 212 mm Derinlik: 473 mm |
| Montaj derinliği | 420 mm |
| Net ölçüler | Net genişlik: 502 mm Net yükseklik: 149 mm |

Özellikleri

| | |
|---|-------------------------------------|
| Döner parça derinliği | 316 mm |
| Montaj plakası (G x Y) | 485 mm x 165 mm |
| Duvar parçasının derinliği | 135 mm |
| IK kodu | IK08 |
| Döndürme kısmının yük kapasitesi (statik) | 150 N |
| Ana malzeme | Çelik sac |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 55 |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 20,824 kg |
| Brüt ağırlık | 21,92 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Ürün açıklaması | EL Network kabini GYD:600x3Ux473 mm |

Onaylar

| | |
|---------|---------------------------------------|
| Onaylar | Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|---------|---------------------------------------|