

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2255.605

3 parçalı duvara monte pano EL

Durum: 06.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2255.605 - 3 parçalı duvara monte pano EL Montaj plakalı ve montaj dikmeli, sabit montaj

3 parçalı duvara monte pano

Özellikleri

Model numarası	EL 2255.605
Dizayn	Duvar panosu IT Montaj plakalı ve montaj dikmeli, sabit montaj
Ürün açıklaması	Menteşeli kısım sayesinde optimum erişim sağlayan duvara monte pano.
Malzeme	Duvar parçası ve döner parça: Çelik sac, 1,5 mm Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey	Toz boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	Duvar parçası ve döner parça: RAL 7035 Gözetleme kapısı: RAL 7035/7015 (barut grisi)
Teslimat kapsamı	Kapalı üst ve alt kablo giriş plakalı, montaj plakalı (birlikte verilmiştir) duvar parçası Ön ve arka çerçevede 25 mm delik ölçülü döner parça ve iki 19" montaj dikmesi, önde, sabit montaj Gözetleme penceresi 1 pano anahtarı double-bit no. 5 Kilit göbekleri için mini konfor tutamağı Güvenlik kilidi 3524 E
Yükseklik birimleri	15 U
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 746 mm Derinlik: 373 mm
Montaj derinliği	320 mm
Net ölçüler	Net genişlik: 502 mm Net yükseklik: 683 mm

Özellikleri

Döner parça derinliđi	216 mm
Montaj plakası (G x Y)	485 mm x 699 mm
Duvar parçasının derinliđi	135 mm
IK kodu	IK08
Döndürme kısmının yük kapasitesi (statik)	750 N
Ana malzeme	Çelik sac
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	39,901 kg
Brüt ağırlık	42 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Ürün açıklaması	EL Network kabini GYD:600x15Ux373 mm

Onaylar

Onaylar	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
---------	---