

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2261.240**

**Duvara monte pano AX, 3 parçalı**

Durum: 08.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2261.240 - Duvara monte pano AX, 3 parçalı

Üç parçalı AX duvara monte panoların teslimat konsepti karmaşıklığı azaltır ve esnekliği artırır. AX/VX modüler sistemi sayesinde panolar çeşitli uygulamalara uygundur. Üç parçalı yapısı kolay erişim sağlar.



## Özellikleri

|                     |   |
|---------------------|---|
| Model numarası      | AX 2261.240   |
| Dizayn              | Duvar panosu IT   |
| Malzeme             | Duvar parçası ve döner parça: Çelik sac, 1,5 mm<br>Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm  |
| Yüzey               | Toz boyalı  |
| Renk                | Duvar parçası ve döner parça: RAL 7035<br>Gözetleme kapısı: RAL 7035/7015 (barut grisi)   |
| Teslimat kapsamı    | Duvar kısmı: Kablo giriş plakası, üst ve alt<br>Ön ve arka çerçevede 25 mm delik ölçülü döner parça ve iki 19" montaj dikmesi, önde, sabit montaj<br>Gözetleme penceresi<br>Kilit orta parçası: 3 mm double-bit cam lock<br>Tasarım cam kapı kilidi: Güvenlik kilidi 3524 E<br>Mini-komfort kapı kolu |
| Yükseklik birimleri | 12 U  |
| Ölçüler             | Genişlik: 600 mm<br>Yükseklik: 612 mm<br>Derinlik: 473 mm   |

## Özellikleri

|   |  |
|---|--|
| Montaj derinliđi                          | 420 mm   |
| Net ölçüler                               | Net genişlik: 502 mm<br>Net yükseklik: 551 mm  |
| Döner parça derinliđi                     | 316 mm   |
| Duvar parçasının derinliđi                | 135 mm   |
| Kilit sayısı                              | 1  |
| Döndürme kısmının yük kapasitesi (statik) | 600 N  |
| Duvar kısmının taşıma kapasitesi (statik) | 200 N  |
| Ana malzeme                               | Çelik sac  |
| Kilit                                     | Kilit modeli: Mini-komfort kapı kolu<br>Kapak parçası: Güvenlik kilidi no. 3524 E  |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP       | Kapalı kablo giriş plakası ile bağlantılı olarak IP 54 üst ve alt  |
| Paketteki adet                            | 1 adet   |
| Net ağırlık                               | 34 kg  |
| Brüt ağırlık                              | 34,833 kg  |
| PCF sınıfı hakkında açıklama              | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiđine göre yaklaşık olarak hesaplanır                      |
| Gümrük tarifesi numarası                  | 94032080   |
| ETIM 9                                    | EC002500   |
| ETIM 8                                    | EC002500   |
| ECLASS 8.0                                | 27180101   |
| Ürün açıklaması                           | AX duvara monte pano, 3 parçalı, GYD: 600x612x473 mm, 12 HE, duvar bölümü: üst ve altta kapalı flanş plakası, mini konfor kulpuyla |

## Onaylar

# Onaylar

---

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Onaylar     | UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimi |

---