

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2261.540

Duvara monte pano AX, 3 parçalı

Durum: 15.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2261.540 - Duvara monte pano AX, 3 parçalı

Üç parçalı AX duvara monte panoların teslimat konsepti karmaşıklığı azaltır ve esnekliği artırır. AX/VX modüler sistemi sayesinde panolar çeşitli uygulamalara uygundur. Üç parçalı yapısı kolay erişim sağlar.



Özellikleri

| | |
|---------------------|---|
| Model numarası | AX 2261.540 |
| Dizayn | Duvar panosu IT |
| Malzeme | Duvar parçası ve döner parça: Çelik sac, 1,5 mm Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm |
| Yüzey | Toz boyalı |
| Renk | Duvar parçası ve döner parça: RAL 7035 Gözetleme kapısı: RAL 7035/7015 (barut grisi) |
| Teslimat kapsamı | Duvar kısmı: Kablo giriş plakası, üst ve alt Ön ve arka çerçevede 25 mm delik ölçülü döner parça ve iki 19" montaj dikmesi, önde, sabit montaj Gözetleme penceresi Kilit orta parçası: 3 mm double-bit cam lock Tasarım cam kapı kilidi: Güvenlik kilidi 3524 E Mini-komfort kapı kolu |
| Yükseklik birimleri | 15 U |
| Ölçüler | Genişlik: 600 mm Yükseklik: 745 mm Derinlik: 473 mm |

Özellikleri

| | |
|---|--|
| Montaj derinliđi | 420 mm |
| Net ölçüler | Net genişlik: 502 mm Net yükseklik: 684 mm |
| Döner parça derinliđi | 316 mm |
| Duvar parçasının derinliđi | 135 mm |
| Kilit sayısı | 1 |
| Döndürme kısmının yük kapasitesi (statik) | 750 N |
| Duvar kısmının taşıma kapasitesi (statik) | 250 N |
| Ana malzeme | Çelik sac |
| Kilit | Kilit modeli: Mini-komfort kapı kolu Kapak parçası: Güvenlik kilidi no. 3524 E |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | Kapalı kablo giriş plakası ile bağlantılı olarak IP 54 üst ve alt |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 36,75 kg |
| Brüt ağırlık | 38,1 kg |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiđine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | AX duvara monte pano, 3 parçalı, GYD: 600x745x473 mm, 15 HE, duvar bölümü: üst ve altta kapalı flanş plakası, mini konfor kulpuyla |

Onaylar

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi