

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2262.155

Duvara monte pano AX, 3 parçalı

Durum: 18.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2262.155 - Duvara monte pano AX, 3 parçalı Blue e+ çıkış filtresiyle

Üç parçalı AX duvara monte panoların teslimat konsepti karmaşıklığı azaltır ve esnekliği artırır. AX/VX modüler sistemi sayesinde panolar çeşitli uygulamalara uygundur. Üç parçalı yapısı kolay erişim sağlar.



Özellikleri

Model numarası	AX 2262.155
Dizayn	Duvar panosu IT
Malzeme	Duvar parçası ve döner parça: Çelik sac, 1,5 mm Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey	Toz boyalı
Renk	Duvar parçası ve döner parça: RAL 7035 Gözetleme kapısı: RAL 7035/7015 (barut grisi)
Teslimat kapsamı	Duvar kısmı: Kablo giriş plakası, üst ve alt Ön ve arka çerçevede 25 mm delik ölçülü döner parça ve iki 19" montaj dikmesi, önde, sabit montaj Gözetleme penceresi Tasarım cam kapı kilidi: Güvenlik kilidi 3524 E Kilit orta parçası: 3 mm double-bit cam lock 2 adet Blue e+ çıkış filtresi 3238.300 (ayrı olarak eklenmiş) Kilit göbekleri ve 2 noktalı kilitleme için Komfort kapı kolu
Yükseklik birimleri	21 U

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 1.012 mm Derinlik: 573 mm
Montaj derinliği	520 mm
Net ölçüler	Net genişlik: 502 mm Net yükseklik: 951 mm
Döner parça derinliği	416 mm
Duvar parçasının derinliği	135 mm
Kilit sayısı	1
IK kodu	IK08
Döndürme kısmının yük kapasitesi (statik)	750 N
Duvar kısmının taşıma kapasitesi (statik)	250 N
Ana malzeme	Çelik sac
Kilit	Kilit modeli: Konfor kulplu ve 2 noktalı kilitleme Kapak parçası: Güvenlik kilidi no. 3524 E
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Kapalı kablo giriş plakası ile bağlantılı olarak IP 54 üst ve alt
Gümrük tarifesi numarası	94032080
Ürün açıklaması	AX duvara monte pano, 3 parçalı, GYD: 600x1012x573 mm, 21 HE, duvar bölümü: üst ve altta kapalı flanş plakası, konfor kulpuyla

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini