

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2368.010

Bağlantı modülü

Durum: 05.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2368.010 - Baęlantı modülü Sinyal sütunu için, birimsel

İsteęe baęlı olarak boru veya duvara/tabana montaj için, optik elemanlar için uç kapaklı.

Özellikleri

Model numarası	SG 2368.010
Dizayn	Duvar-/Yer montajı için
Ürün açıklaması	Seçime baęlı olarak boru veya duvar/zemin montajı için. Baęlantı elemanında vidalı klemensler. Optik elemanlar için sonlandırma kapaęı. VDE uyarınca temas koruması.
Fayda	Geçmeli sabitleme sayesinde kolay montaj ve temas.
Çalışma şekli	Baęlantı, optik ve akustik elemanlar, ampuller ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür
Malzeme	Poliamidinden pano
Renk	Siyah
Çap	70 mm
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz	2500 V AC
Anma izolasyon gerilimi	250 V AC
Signal pillar	modüler
Ölçüler	Yükseklik: 43 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 54
Nominal çalışma gerilimi	12 V - 240 V (AC/DC)
Paketteki adet	1 adet
Net aęırlık	0,11 kg
Brüt aęırlık	0,123 kg
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ECLASS 8.0	27371232

Özellikleri

Ürün açıklaması

SZ Sinyal lambası bağlantı adpt duvar/yer mont

Onaylar

Onaylar

UL + C-UL (listed)

UR