


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2370.190 LED sabit ışık elemanı

Durum: 24.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2370.190 - LED sabit ışık elemanı Sinyal sütunu için, birimsel

Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı, mümkün kademe sayısı = 5 eleman, eşit gerilimde.

Özellikleri

Model numarası	SG 2370.190
Dizayn	LED sabit ışık elemanı
Ürün açıklaması	Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı. Mümkün kademe sayısı = 5 modül, eşit gerilimde.
Fayda	Geçmeli sabitleme sayesinde kolay montaj ve temas. Aynı gerilim altında en fazla beş elemanın konfigürasyonu. Farklı renklerde ve gerilimlerde elemanlar sunulur.
Çalışma şekli	Bağlantı, optik ve akustik elemanlar, ampuller ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür
Malzeme	Poliamidden pano Başlık: Polikarbonat, şeffaf
Renk	Mavi
Çap	70 mm
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz	2500 V AC
Anma izolasyon gerilimi	250 V AC
Ölçüler	Yükseklik: 56 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 54, kapatma kapağı veya akustik modül üst tarafa monte edildiğinde
Nominal çalışma gerilimi	230 V
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0.07
Brüt ağırlık	0.082

Özellikleri

Gümrük tarifesi numarası	94054990
EAN	4028177656451
ECLASS 8.0	27371220

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed) UR
---------	--------------------------