


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2370.570

LED yanıp sönen (flashing) sinyal elemanı

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2370.570 - LED yanıp sönen (flashing) sinyal elemanı

Sinyal sütunu için, birimsel

Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı, mümkün kademe sayısı = 5 eleman, eşit gerilimde.

Özellikleri

Model numarası	SZ 2370.570
Dizayn	LED yanıp sönen (flashing) sinyal elemanı
Ürün açıklaması	Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı. Mümkün kademe sayısı = 5 modül, eşit gerilimde.
Fayda	Geçmeli sabitleme sayesinde kolay montaj ve temas. Aynı gerilim altında en fazla beş elemanın konfigürasyonu. Farklı renklerde ve gerilimlerde elemanlar sunulur. Işık kaynağı dahil sinyal ve flaş elemanı, doğrudan kullanılabilir.
Çalışma şekli	Bağlantı, optik ve akustik elemanlar, ampuller ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür
Malzeme	Poliamidden pano Başlık: Polikarbonat, şeffaf
Renk	Sarı
Çap	70 mm
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz	2500 V AC
Anma izolasyon gerilimi	250 V AC
Ölçüler	Yükseklik: 56 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 54, kapatma kapağı veya akustik modül üst tarafa monte edildiğinde
Nominal çalışma gerilimi	230 V
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,07 kg

Özellikleri

Brüt ağırlık	0,084 kg
Gümrük tarifesi numarası	94054990
ECLASS 8.0	27371220
Ürün açıklaması	SZ LED ikaz lambası, yanıp sönen, 230V, sarı

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed) UR
---------	--------------------------