


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2371.000 Flaş ışık elemanı

Durum: 29.01.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2371.000 - Flaş ışık elemanı Sinyal sütunu için, birimsel

Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı, mümkün kademe sayısı = 5 eleman, eşit gerilimde.

## Özellikleri

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model numarası                         | SG 2371.000                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dizayn                                 | Flaş ışık elemanı                                                                                                                                                                                                                              |
| Ürün açıklaması                        | Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı. Mümkün kademe sayısı = 5 modül, eşit gerilimde.                                                                                                                                                |
| Fayda                                  | Geçmeli sabitleme sayesinde kolay montaj ve temas.<br>Aynı gerilim altında en fazla beş elemanın konfigürasyonu.<br>Farklı renklerde ve gerilimlerde elemanlar sunulur.<br>Işık kaynağı dahil sinyal ve flaş elemanı, doğrudan kullanılabilir. |
| Çalışma şekli                          | Bağlantı, optik ve akustik elemanlar, ampuller ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür                                                                                                                                                 |
| Malzeme                                | Poliamidden pano<br>Başlık: Polikarbonat, şeffaf                                                                                                                                                                                               |
| Renk                                   | Kırmızı                                                                                                                                                                                                                                        |
| Çap                                    | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz  | 2500 V AC                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anma izolasyon gerilimi                | 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anma akımı maks.                       | 125 mA                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ölçüler                                | Yükseklik: 56 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı<br>IP | IP 54, kapatma kapağı veya akustik modül üst tarafa monte edildiğinde                                                                                                                                                                          |
| Nominal çalışma gerilimi               | 24 V (DC)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Paketteki adet                         | 1 adet                                                                                                                                                                                                                                         |

## Özellikleri

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Net ağırlık              | 0.09          |
| Brüt ağırlık             | 0.098         |
| Gümrük tarifesi numarası | 85311095      |
| EAN                      | 4028177220072 |
| ETIM 9                   | EC000232      |
| ETIM 8                   | EC000232      |
| ECLASS 8.0               | 27371220      |

## Onaylar

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Onaylar | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|---------|--------------------------|