


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2371.050 Flaş ıřık elemanı

Durum: 17.05.2024 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2371.050 - Flaş ışık elemanı Sinyal sütunu için, birimsel

Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı, mümkün kademe sayısı = 5 eleman, eşit gerilimde.

Özellikleri

Model No.	SG 2371.050
Dizayn	Flaş ışık elemanı
Ürün açıklaması	Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı. Mümkün kademe sayısı = 5 modül, eşit gerilimde.
Fayda	Geçmeli sabitleme sayesinde kolay montaj ve temas. Aynı gerilim altında en fazla beş elemanın konfigürasyonu. Farklı renklerde ve gerilimlerde elemanlar sunulur. Işık kaynağı dahil sinyal ve flaş elemanı, doğrudan kullanılabilir.
Çalışma şekli	Bağlantı, optik ve akustik elemanlar, ampuller ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür
Malzeme	Poliamidden pano Başlık: Polikarbonat, şeffaf
Renk	Kırmızı
Çap	70 mm
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz	2500 V AC
Anma izolasyon gerilimi	250 V AC
Anma akımı maks.	15 mA
Ölçüler	Yükseklik: 56 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 54, kapatma kapağı veya akustik modül üst tarafa monte edildiğinde
Nominal çalışma gerilimi	230 V
Paketteki adet	1 adet

Özellikleri

Ağırlık/ambalaj	0,1 kg
Gümrük tarifesi numarası	85311095
EAN	4028177220126
ETIM 7.0	EC000232
ECLASS 8.0	27371220

Onaylar

Onaylar	C-UL UL + C-UL (listed) UR
---------	----------------------------------