


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.000

LED sabit ışık elemanı

Durum: 12.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.000 - LED sabit ışık elemanı Sinyal sütunu için, birimsel

Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı, mümkün kademe sayısı = 5 eleman, eşit gerilimde.

Özellikleri

| | |
|---------------------------------------|---|
| Model numarası | SG 2372.000 |
| Dizayn | LED sabit ışık elemanı |
| Ürün açıklaması | Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı. Mümkün kademe sayısı = 5 modül, eşit gerilimde. |
| Fayda | Geçmeli sabitleme sayesinde kolay montaj ve temas. Aynı gerilim altında en fazla beş elemanın konfigürasyonu. Farklı renklerde ve gerilimlerde elemanlar sunulur. |
| Çalışma şekli | Bağlantı, optik ve akustik elemanlar, ampuller ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür |
| Malzeme | Poliamidden pano Başlık: Polikarbonat, şeffaf |
| Renk | Kırmızı |
| Çap | 70 mm |
| Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz | 2500 V AC |
| Anma izolasyon gerilimi | 250 V AC |
| Anma akımı maks. | 25 mA |
| Ölçüler | Yükseklik: 56 mm |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 54, kapatma kapağı veya akustik modül üst tarafa monte edildiğinde |
| Nominal çalışma gerilimi | 24 V (AC/DC) |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 0,009 kg |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|---|
| Brüt ağırlık | 0,088 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 85311095 |
| ETIM 9 | EC000232 |
| ETIM 8 | EC000232 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| Ürün açıklaması | SZ LED ikaz lambası, kesintisiz, 24V AC/DC, kırmızı |

Onaylar

| | |
|---------|--------------------------|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) UR |
|---------|--------------------------|