

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.100

Sinyal sütunu LED kompakt

Durum: 01.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.100 - Sinyal sütunu LED kompakt

Aşırı uzun kullanım ömrüne sahip LED'ler, montajı kolaydır ve depolama maliyeti düşüktür.

Özellikleri

Model numarası	SG 2372.100
Dizayn	3 basamaklı, kırmızı, sarı, yeşil
Ürün açıklaması	Yayım açısı: 3 x 120°, Teslimat durumu: Sürekli ışık. Yanıp sönme fonksiyonu PLC üzerinden kontrol edilebilir
Fayda	Bağlantı için hazır komple çözüm Düşük yapı yüksekliği Son derece uzun LED kullanım ömrü Düşük montaj maliyetleri ve depolama maliyetleri
Kablo girişi	Min. kablo çapı: 3 mm Maks. kablo çapı: 6,5 mm
Çap	72 mm
Elektriksel bağlantı türü	Vidalı terminaller
Lamba	LED'ler
Anma izolasyon gerilimi	< 60 V DC
Ölçüler	Yükseklik: 177 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20 °C...70 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 65
Nominal çalışma gerilimi	24 V 24 V (DC)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,339 kg
Brüt ağırlık	0,34 kg
Gümrük tarifesi numarası	85318070
ECLASS 8.0	27371230

Özellikleri

Ürün açıklaması

SG Işıklı ikaz lambası kolonu, kırmızı, yeşil,sarı

Onaylar

Onaylar

UR

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi

Uygunluk bildirimi UK