

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2372.101 Sinyal lambası 3'lü LED

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.101 - Sinyal lambası 3'lü LED

Rittal, makinelerdeki ve otomatikleştirilmiş işlemlerdeki arızaların ve çalışma durumlarının gecikmeden tespiti için her uygulamaya ilişkin esnek bir sinyal kulesi yelpazesi sunar. Üç standart sinyal rengi yeterliyse, bağlanmaya hazır 3'lü LED sinyal sistemi idealdir.

## Özellikleri

Model numarası	SG 2372.101
Dizayn	Boru montajı için
Fayda	Bağlantı için hazır komple çözüm Aşırı uzun kullanım ömrüne sahip LED'ler (maks. 100.000 saat), bu nedenle bakım gerektirmez Düşük montaj maliyetleri ve depolama maliyetleri
Teknik özellikler	3 basamaklı, kırmızı, sarı, yeşil Aydınlatma açısı: 3 x 120°
Kablo girişi	Min. kablo çapı: 3 mm Maks. kablo çapı: 6,5 mm
Elektriksel bağlantı türü	Vidasız yaylı terminaller
Lamba	LED'ler
Ölçüler	Yükseklik: 211,5 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20 °C...50 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 65
Nominal çalışma gerilimi	24 V
Dişler	M12 x 1,5
Bilgi	Sinyal kulesi, 2372001, 2372021, 2372011 ve 2368001 numaralı parçalardan oluşmaktadır
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,25 kg
Brüt ağırlık	0,308 kg

## Özellikleri

---

Gümrük tarifesi numarası	85318070
ETIM 9	EC001042
ETIM 8	EC001042
ECLASS 8.0	27371230
Ürün açıklaması	SG signal pillar, LED compact for tube

---

## Onaylar

---

Onaylar	UL + C-UL (listed)
---------	--------------------

---