

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.130

Sinyal sütunu LED kompakt

Durum: 06.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.130 - Sinyal sütunu LED kompakt

Aşırı uzun kullanım ömrüne sahip LED'ler, montajı kolaydır ve depolama maliyeti düşüktür.

Özellikleri

Model numarası	SG 2372.130
Dizayn	1 basamaklı, kırmızı
Ürün açıklaması	Yayım açısı: 3 x 120°, Teslimat durumu: Sürekli ışık. Yanıp sönme fonksiyonu PLC üzerinden kontrol edilebilir
Fayda	Bağlantı için hazır komple çözüm Düşük yapı yüksekliği Son derece uzun LED kullanım ömrü Düşük montaj maliyetleri ve depolama maliyetleri
Kablo girişi	Min. kablo çapı: 3 mm Maks. kablo çapı: 6,5 mm
Çap	72 mm
Elektriksel bağlantı türü	Vidalı terminaller
Lamba	LED'ler
Anma izolasyon gerilimi	< 60 V DC
Ölçüler	Yükseklik: 107 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20 °C...70 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 65
Nominal çalışma gerilimi	24 V 24 V (DC)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,219 kg
Brüt ağırlık	0,233 kg
Gümrük tarifesi numarası	85311095
ECLASS 8.0	27371230

Özellikleri

Ürün açıklaması	SG Işıklı ikaz lambası kolonu, kırmızı
-----------------	----------------------------------------

Onaylar

Onaylar	UR
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK