

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2376.100 AS-arayüz-elemanı

Durum: 16.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2376.100 - AS-arayüz-elemanı Sinyal sütunu için, birimsel

Sinyal kolonu kademelerini AS arayüzü üzerinden rahat bir şekilde kumanda etmek için.



Özellikleri

Model numarası	SM 2376.100
Teknik özellikler	Standart Slave Maks. 31 adres En fazla 4 sinyal kademesi kumanda edilebilir. Gerilim beslemesi, dahili veri yolu beslemesinde harici yardımcı gerilime değiştirilebilir Programlama arayüzü ile
Malzeme	Polikarbonat
Renk	Siyah, transparan
Çap	70 mm
External auxiliary voltage	Harici yardımcı gerilim 24 V DC $\pm$ 10 % Akım kapasitesi eleman başına maks. 200 mA Akım tüketimi maks. 75 mA Sinyal elemanında gerilim 24 V DC $\pm$ %10 Ön sigorta M 1,6 A kısa devre/aşırı yük koruması

Özellikleri

Internal auxiliary voltage	Gerilim beslemesi veri yolu hattı üzerinden gerçekleşir Akım kapasitesi maks. 200 mA Akım tüketimi maks. 250 mA Sinyal elemanında gerilim 18 – 31 V DC Kısa devre/aşırı yük koruması takılıdır
Ölçüler	Yükseklik: 56 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20 °C...50 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 54
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0.119
Brüt ağırlık	0.12
Gümrük tarifesi numarası	39269097
EAN	4028177580350
ECLASS 8.0	27371220

Onaylar

Onaylar	UR
---------	----