

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 2384.030 Klavye panosu

Durum: 10.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 2384.030 - Klavye panosu Paslanmaz çelik

1.4301, (AISI 304) numaralı paslanmaz çelik malzemeden klavye panosu, 22,5 mm çapında klavye kesitli. Koruma sınıfı IP 66.

## Özellikleri

Model numarası	SM 2384.030
Malzeme	Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) Kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), çepeçevre köpük PU conta
Yüzey	Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 240
Teslimat kapsamı	Kapaklı pano Plastik soketler dahil hızlı kilit
Protection category NEMA	NEMA 4X
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66
IK kodu	IK08
Ölçüler	Genişlik: 220 mm Yükseklik: 100 mm Derinlik: 90 mm
Malzeme kalınlığı, kapak	1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,25 mm
Raster ölçüsü	60 mm
Kablo girişleri (adet x Ø)	3 x 22,5 mm
Kilit	Kilit modeli: Plastik soketler dahil hızlı kilit Kilit sayısı: 4
Kablo girişi (adet x Ø)	3
Metrik kabartma sayısı	3
Ana malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Paketteki adet	1 adet

## Özellikleri

Net ağırlık	1,1 kg
Brüt ağırlık	1,226 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	4,46
Gümrük tarifesi numarası	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	SM Buton delikli kutu GYD:220x100x90mm, 1.4301

## Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK PCF-declaration
-------------	--