


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.125

EMC montaj aparatları için ray

Durum: 14.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.125 - EMC montaj aparatları için ray EMC koruma askısı ve çekme yükünü azaltmak için

Takılmış kabloların EMC bağlantısı için kombine edilmiş raylar.



Özellikleri

Model numarası	SZ 2388.125
Dizayn	Kablo kelepçelerinin yerleştirilmesi için C profil rayları Kablo bağlayıcı ile kablo tutma için 40 mm ızgarada çekiç kafa kesitleri
Ürün açıklaması	Takılmış kabloların sünme yapmaması ve EMC bağlantısı için kombine edilmiş raylar.
Fayda	Ray üzerinde solda veya sağda bulunan deliklerle (9 mm çapında) ek bağlantı EMC ekran askılarının aletsiz montajı için hazırlanmış
Malzeme	Çekme alüminyum profil
Yüzey	Kromsuz pasifize
Teslimat kapsamı	1 ray 2 tutucu askı Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk	1.153 mm
Montaj seçenekleri	yatay/dikey pano karkasına montaj plakasına, tutma askısı olmadan da monte edilebilir
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX TS Genişlik: = 1.200 mm
Paketteki adet	1 adet

Özellikleri

Net ağırlık	0,8 kg
Brüt ağırlık	0,9 kg
Gümrük tarifesi numarası	76042990
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Ürün açıklaması	SZ Ray, EMC rayı, G: 1200 mm için