

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.011 Kablo rakoru HD

Durum: 07.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.011 - Kablo rakoru HD

Kompakt tasarım ve kilit somunu teslimat kapsamına dahildir.



Özellikleri

Model numarası	HD 2410.011
Dizayn	Standart
Fayda	Düz ve kapalı yüzeyi sayesinde mikro organizmaların zarar vermesini engeller. Geleneksel rakorlara göre kolay ve dolayısıyla ucuz temizlik.
Uygulamalar	Gıda ürünleri ve içkilerin üretimi ve ambalajlanması temiz oda teknolojisi (örn. ilaç endüstrisi) Biyo teknoloji Kimya endüstrisi
Malzeme	Somun: Paslanmaz çelik 1.4305 (AISI 303) Conta: EPDM, FDA 21 CFR 177.2600 uyumlu
Teslimat kapsamı	Kilitleme somunu dahil
Ölçüler	Dişler: M16 x 1,5
Kablo Ø için	5 - 10 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20 °C...100 °C

Özellikleri

IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 dak)
Paketteki adet	5 adet
Net ağırlık	0,1 kg
Brüt ağırlık	0,2 kg
Gümrük tarifesi numarası	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Ürün açıklaması	HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M16x1,5, for cables Ø 5-10 mm, Standard version

Onaylar

Onaylar	UR + C-UR (recognized) VDE
---------	-------------------------------