

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.030 Kablo rakoru HD

Durum: 03.06.2024 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.030 - Kablo rakoru HD

Kablo rakoru HD IP 68 (5 bar, 30 dak.)



Özellikleri

Model No.	HD 2410.030
Dizayn	Standart
Fayda	Düz ve kapalı yüzeyi sayesinde mikro organizmaların zarar vermesini engeller. Geleneksel rakorlara göre kolay ve dolayısıyla ucuz temizlik.
Uygulamalar	Gıda ürünleri ve içkilerin üretimi ve ambalajlanması temiz oda teknolojisi (örn. ilaç endüstrisi) Biyo teknoloji Kimya endüstrisi
Malzeme	Somun: Paslanmaz çelik 1.4305 (AISI 303) Conta: FDA 21 CFR 177.2600 uyumlu
Ölçüler	Dişler: M25 x 1,5
Kablo Ø için	12 - 17 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20 °C...100 °C
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 68 (5 bar, 30 dak)

Özellikleri

Paketteki adet	5 adet
Ağırlık/ambalaj	0,58 kg
Gümrük tarifesi numarası	73181900
EAN	4028177552135
E-Number Sweden	E3465027
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Onaylar

Açıklamalar	Üreticinin bildirimi
-------------	----------------------