

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.611

Poliamid kablo rakoru

Durum: 08.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.611 - Poliamid kablo rakoru

Entegre conta, kabloları güvenli bir şekilde tutturmanın yanı sıra gerilimin azaltılmasını sağlar.

Özellikleri

Model numarası	SZ 2411.611
Fayda	Bağlama ve kilit somununun bir ambalaj birimi içinde olması sayesinde ek sipariş işleme ve depolama yerinden tasarruf edilir. Kabloları güvenli bir şekilde tutturmak ve germek için contalı
Malzeme	Poliamid 6 Conta: CR/NBR
Renk	RAL 7035
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 68 (5 bar, 30 dak)
Ölçüler	Yükseklik: 30 mm
Dişler	M16 x 1,5
Diş uzunluğu	10 mm
Min. kablo çapı	5 mm
Maks. kablo çapı	10 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-30 °C...100 °C
torque	2,5 Nm
Anahtar boyu	22 mm
Ölçüler	Dişler: M16 x 1,5 Diş uzunluğu: 10 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Type 4X
Paketteki adet	50 adet
Net ağırlık	0,5 kg
Brüt ağırlık	0,546 kg

Özellikleri

Gümrük tarifesi numarası	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Ürün açıklaması	SZ Kablo rakoru poliamid,M16x1,5, 5-10mm, 50'li pk

Onaylar

Onaylar	CSA + CSAus UR + C-UR (recognized) VDE
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK