

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.641

Poliamid kablo rakoru

Durum: 18.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.641 - Poliamid kablo rakoru

Entegre conta, kabloları güvenli bir şekilde tutturmanın yanı sıra gerilimin azaltılmasını sağlar.

Özellikleri

Model numarası	SZ 2411.641
Fayda	Bağlama ve kilit somununun bir ambalaj birimi içinde olması sayesinde ek sipariş işleme ve depolama yerinden tasarruf edilir. Kabloları güvenli bir şekilde tutturmak ve germek için contalı
Malzeme	Poliamid 6 Conta: CR/NBR
Renk	RAL 7035
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 68 (5 bar, 30 dak)
Ölçüler	Yükseklik: 42 mm
Dişler	M32 x 1,5
Diş uzunluğu	10 mm
Min. kablo çapı	15 mm
Maks. kablo çapı	21 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-30 °C...100 °C
torque	12 Nm
Anahtar boyu	36 mm
Ölçüler	Dişler: M32 x 1,5 Diş uzunluğu: 10 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 4 Type 4X Tip 12 Tip 13
Paketteki adet	15 adet
Net ağırlık	0,48 kg

Özellikleri

Brüt ağırlık	0,503 kg
Gümrük tarifesi numarası	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Ürün açıklaması	SZ Kablo rakoru,poliamid,M32x1,5, 15-21mm,15'li pk

Onaylar

Onaylar	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK