

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.641

Poliamid kablo rakoru

Durum: 09.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.641 - Poliamid kablo rakoru

Entegre conta, kabloları güvenli bir şekilde tutturmanın yanı sıra gerilimin azaltılmasını sağlar.

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|--|
| Model numarası | SZ 2411.641 |
| Fayda | Bağlama ve kilit somununun bir ambalaj birimi içinde olması sayesinde ek sipariş işleme ve depolama yerinden tasarruf edilir. Kabloları güvenli bir şekilde tutturmak ve germek için contalı |
| Malzeme | Poliamid 6 Conta: CR/NBR |
| Renk | RAL 7035 |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 68 (5 bar, 30 dak) |
| Ölçüler | Yükseklik: 42 mm |
| Dişler | M32 x 1,5 |
| Diş uzunluğu | 10 mm |
| Min. kablo çapı | 15 mm |
| Maks. kablo çapı | 21 mm |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -30 °C...100 °C |
| torque | 12 Nm |
| Anahtar boyu | 36 mm |
| Ölçüler | Dişler: M32 x 1,5 Diş uzunluğu: 10 mm |
| UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi | Tip 1 Type 4 Type 4X Tip 12 Tip 13 |
| Paketteki adet | 15 adet |
| Net ağırlık | 0,48 kg |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|--|
| Brüt ağırlık | 0,503 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Ürün açıklaması | SZ Kablo rakoru,poliamid,M32x1,5, 15-21mm,15'li pk |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |