

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.811**

**Pirinç kablo rakoru**

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.811 - Pirinç kablo rakoru

Entegre conta, kabloları güvenli bir şekilde tutturmanın yanı sıra gerilimin azaltılmasını sağlar.

## Özellikleri

Model numarası	SZ 2411.811
Fayda	Bağlama ve kilit somununun bir ambalaj birimi içinde olması sayesinde ek sipariş işleme ve depolama yerinden tasarruf edilir. Kabloları güvenli bir şekilde tutturmak ve germek için contalı
Malzeme	Pirinç Conta: CR/NBR
Yüzey	Nikel kaplama
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 68 (5 bar, 30 dak)
Ölçüler	Yükseklik: 28 mm
Dişler	M16 x 1,5
Diş uzunluğu	7 mm
Min. kablo çapı	5 mm
Maks. kablo çapı	10 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 °C...100 °C
torque	9 Nm
Anahtar boyu	20 mm
Ölçüler	Dişler: M16 x 1,5 Diş uzunluğu: 7 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Type 4X
Paketteki adet	15 adet
Net ağırlık	0,3 kg
Brüt ağırlık	0,451 kg

## Özellikleri

Gümrük tarifesi numarası	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Ürün açıklaması	SZ Kablo rakoru,pirinç,M16x1,5, Ø 5-10 mm, 15'li pk

## Onaylar

Onaylar	UR + C-UR (recognized) VDE
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK