

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.821

Pirinç kablo rakoru

Durum: 17.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.821 - Pirinç kablo rakoru

Entegre conta, kabloları güvenli bir şekilde tutturmanın yanı sıra gerilimin azaltılmasını sağlar.

Özellikleri

Model numarası	SZ 2411.821
Fayda	Bağlama ve kilit somununun bir ambalaj birimi içinde olması sayesinde ek sipariş işleme ve depolama yerinden tasarruf edilir. Kabloları güvenli bir şekilde tutturmak ve germek için contalı
Malzeme	Pirinç Conta: CR/NBR
Yüzey	Nikel kaplama
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 68 (5 bar, 30 dak)
Ölçüler	Yükseklik: 26 mm
Dişler	M20 x 1,5
Diş uzunluğu	8 mm
Min. kablo çapı	6 mm
Maks. kablo çapı	12 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 °C...100 °C
torque	8 Nm
Anahtar boyu	22 mm
Ölçüler	Dişler: M20 x 1,5 Diş uzunluğu: 8 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 4 Type 4X Tip 12 Tip 13
Paketteki adet	10 adet
Net ağırlık	0,33 kg

Özellikleri

Brüt ağırlık	0,342 kg
Gümrük tarifesi numarası	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Ürün açıklaması	SZ Kablo rakoru,pirinç,M20x1,5, Ø 6-12 mm, 10'lu pk

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed) VDE
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK