

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.851

Pirinç kablo rakoru

Durum: 07.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.851 - Pirinç kablo rakoru

Entegre conta, kabloları güvenli bir şekilde tutturmanın yanı sıra gerilimin azaltılmasını sağlar.

Özellikleri

Model numarası	SZ 2411.851
Fayda	Bağlama ve kilit somununun bir ambalaj birimi içinde olması sayesinde ek sipariş işleme ve depolama yerinden tasarruf edilir. Kabloları güvenli bir şekilde tutturmak ve germek için contalı
Malzeme	Pirinç Conta: CR/NBR
Yüzey	Nikel kaplama
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 68 (5 bar, 30 dak)
Ölçüler	Yükseklik: 43 mm
Dişler	M40 x 1,5
Diş uzunluğu	9 mm
Min. kablo çapı	19 mm
Maks. kablo çapı	28 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 °C...100 °C
torque	17 Nm
Anahtar boyu	43 mm
Ölçüler	Dişler: M40 x 1,5 Diş uzunluğu: 9 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 4 Type 4X Tip 12 Tip 13
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	0,64 kg

Özellikleri

Brüt ağırlık	0,692 kg
Gümrük tarifesi numarası	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Ürün açıklaması	SZ Kablo rakoru,pirinç,M40x1,5, Ø 19-28 mm, 4'lü pk

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed) VDE
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK