

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2412.310

Örgülü topraklama şeridi

Durum: 11.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2412.310 - Örgülü topraklama şeridi

Çinko galvaniz kaplama bakır, preslenmiş temas kovanlı çeşitli uzunluklarda ve enine kesitlerde, yüksek frekanslarda yakınlı etkisini önlemektedir, esnek bağlantı olanakları.



Özellikleri

Model numarası	SZ 2412.310
Ürün açıklaması	Çinko kaplı bakır, preslenmiş bağlantı uçlarıyla değişik uzunluklarda ve kesitlerde mevcuttur. Topraklama şeritleri, yüksek frekanstaki akım değişimlerini dengelerken aynı zamanda da esnek bağlantı seçenekleri sunar.
Enine kesit	10 mm ²
Bağlantı	M6 – M6
Bilgi	Lütfen ilgili pano veya kontrol panosu sistemi için montaj talimatlarını veya koruyucu iletken broşürünü dikkate alın.
Ölçüler	Uzunluk: 300 mm
Paketteki adet	10 adet
Net ağırlık	0,3 kg
Brüt ağırlık	0,359 kg
Gümrük tarifesi numarası	74198010
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Ürün açıklaması	SZ Topraklama şeridi, M6, 10mm ² , L:300mm,10'lu pk

Onaylar

Onaylar

UL + C-UL (listed)