


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2412.316**

**Örgülü topraklama şeridi**

Durum: 08.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2412.316 - Örgülü topraklama şeridi

Çinko galvaniz kaplama bakır, preslenmiş temas kovanlı çeşitli uzunluklarda ve enine kesitlerde, yüksek frekanslarda yakınlı etkisini önlemektedir, esnek bağlantı olanakları.



## Özellikleri

Model numarası	SZ 2412.316
Ürün açıklaması	Çinko kaplı bakır, preslenmiş bağlantı uçlarıyla değişik uzunluklarda ve kesitlerde mevcuttur. Topraklama şeritleri, yüksek frekanstaki akım değişimlerini dengelerken aynı zamanda da esnek bağlantı seçenekleri sunar.
Enine kesit	16 mm <sup>2</sup>
Bağlantı	M8 – M8
Bilgi	Lütfen ilgili pano veya kontrol panosu sistemi için montaj talimatlarını veya koruyucu iletken broşürünü dikkate alın.
Ölçüler	Uzunluk: 300 mm
Paketteki adet	10 adet
Net ağırlık	0,42 kg
Brüt ağırlık	0,52 kg
Gümrük tarifesi numarası	74198010
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Ürün açıklaması	SZ Topraklama şeridi, M8, 16mm <sup>2</sup> , L:300mm,10'lu pk

# Onaylar

---

Onaylar

UL + C-UL (listed)