


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2433.010**

**Duvara montaj aparatı**

Durum: 08.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2433.010 - Duvara montaj aparatı AX paslanmaz çelik, KX paslanmaz çelik için

AX ve KX paslanmaz çelik panoları sabitlemek için.

## Özellikleri

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Model numarası                       | SZ 2433.010  |
| Ürün açıklaması                      | AX ve KX paslanmaz çelik panoları sabitlemek için.   |
| Fayda                                | Duvar montaj elemanını duvardaki bir vidaya takmanız yeterlidir<br>Farklı montaj konumu, duvar montaj profilinin sahadaki yerel koşullara göre uyarlanmasına izin verir<br>Gerekirse braket düzgün biçimli bir kapakla donatılabilir |
| Malzeme                              | Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)  |
| Teslimat kapsamı                     | Duvara montaj aparatı<br>Kapama kapakları<br>Montaj malzemeleri dahil  |
| Duvar mesafesi                       | 20 mm  |
| Bilgi                                | Koruma sınıfından ve hijyenik nedenlerden dolayı paslanmaz çelik panolarda duvara montaj için delikler mevcut değildir.  |
| Şunlar için uygun                    | Pano tipi: AX paslanmaz çelik<br>KX paslanmaz çelik  |
| UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi | Tip 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Tip 12  |
| Paketteki adet                       | 4 adet   |
| Net ağırlık                          | 0,4 kg   |
| Brüt ağırlık                         | 0,42 kg  |
| Gümrük tarifesi numarası             | 83025000   |
| ETIM 9                               | EC002625   |

## Özellikleri

---

|                 |  |
|-----------------|--|
| ETIM 8          | EC002625   |
| ECLASS 8.0      | 27189234   |
| Ürün açıklaması | SZ duvara sabitleme köşebendi, AX ve KX paslanmaz çelik 1.4301 için, duvar mesafesi: 20 mm |

## Onaylar

---

|         |                  |
|---------|------------------|
| Onaylar | UL + C-UL - FTTA |
|---------|------------------|