

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2459.500**

**Basınç dengeleme tipası**

Durum: 08.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2459.500 - Basınç dengeleme tıpası

Polyamid entegre sızdırmazlık contasına sahip basınç dengeleme tapası; sürekli deęişkenlik gösteren iklim şartlarına (örn. bina dışı kurulumlarda) maruz kalan panolar için özel bir üründür.

## Özellikleri

Model numarası	SZ 2459.500
Ürün açıklaması	Özellikle panolar, deęişken iklim koşullarına maruz kalıyorsa kapalı panolarda basınç farkları nedeniyle yoęuşma oluşabilir. Basınç dengeleme tıpasında entegre sızdırmazlık contası sayesinde bu basınç deęişiklikleri ve dolayısıyla yoęuşma oluşumu geniş ölçüde engellenir. Conta ayrıca, dışarıdan nem girişini de önler. Montaj, kirlenmeye karşı koruma sağlamak için dikey yüzeylere yapılır.
Teknik özellikler	70 mbar basınç farkında maks. 120 litre/saat hava akışı Baęlantı dięi M12 x 1,5 4 mm'ye kadar duvar kalınlığına monte edilebilir
Malzeme	Poliamid
Renk	RAL 9005 benzeri
Teslimat kapsamı	Kilitleme somunu dahil
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 4 Type 4X
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 68 IP X8
Paketteki adet	5 adet
Net aęırlık	0,015 kg
Brüt aęırlık	0,02 kg
Gümrük tarifesi numarası	39269097
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715

## Özellikleri

---

Ürün açıklaması

SZ Basınç dengeleme tıpası

## Onaylar

---

Onaylar

UR + C-UR (recognized)