

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.600

Arayüz kapağı

Durum: 09.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2482.600 - Arayüz kapağı RC sigortası için

EN 60 204-1 normu uyarınca panoların üzerinde veya içindeki prizleri besleyen ≤ 20 A nominal akımlı elektrik devreleri ≤ 30 mA nominal artık akıma sahip kaçak akım korumalı devre kesici ile korunmalıdır. Piyasa bulunan 2 kutuplu FI/LS devre kesici montajına uygun.

Özellikleri

Model numarası	SZ 2482.600
Dizayn	Yay gücü kısaçaları maks. 2 x 2,5 mm ² , arkada bağlantı
Ürün açıklaması	EN 60 204-1 normu uyarınca panoların üzerinde veya içindeki prizleri besleyen ≤ 20 A nominal akımlı elektrik devreleri ≤ 30 mA nominal artık akıma sahip kaçak akım korumalı devre kesici ile korunmalıdır. Piyasa bulunan 2 kutuplu FI/LS devre kesici montajına uygun.
Fayda	Kaçak akım ve aşırı yüke karşı koruma EN 60 204 uyarınca standartlara uyumlu koruma FI şalteri pano açılmadan sıfırlanamaz Yay mekanizması kilitli olmayan kapağı 30° yukarı kaldırır. Bu sayede kapağın kapatılması unutulmaz.
Uygulamalar	Kontrol üniteleri için programlama arayüzleri Ağlar için bakım erişimi olarak Ek cihazların geçici bağlantısı için Mevcut ağ yapılarına hızlı bağlantı Entegre bileşenlerin programlanması ve bakımı için
Çalışma şekli	Bir yaylı kilit sayesinde emniyetli kapanma sağlanır. Gerekliğinde kilitlenebilir.
Malzeme	Montaj çerçevesi: Plastik PBT (siyah) Plastik kapak: Polikarbonat (yarı şeffaf)
Teslimat kapsamı	Arayüz klapesi, plastik çerçeve, priz (VDE), RJ 45 (soket/soket, Cat 5e) ve kaçak akım koruma şalteri çıkıntılı komple USB A (burç/burç) için kabartma mevcut Geçmeli döner kollu 3 mm double-bit
Montaj yuvası	Yuva genişliği: 117 mm Delik yüksekliği: 91 mm

Özellikleri

Bilgi	Arayüz klapesi sadece monteli kaçak akım koruma şalteri ile kullanılabilir
Ölçüler	Genişlik: 131 mm Yükseklik: 127 mm
Nominal çalışma gerilimi	250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal akım 230 V, 50 Hz	10 - 16 A
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 65
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,56 kg
Brüt ağırlık	0,569 kg
Gümrük tarifesi numarası	85366990
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Ürün açıklaması	SZ Interface flap, complete, mounting frame and interface inserts, with plastic flap, semi-transparent, RJ45, socket modules Germany, knock-out for RDC protective switch

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---