

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.200 Sistem lamba LED

Durum: 26.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.200 - Sistem lamba LED

Sistem lambası LED, pano için özel ilk lamba! En yenilikçi LED teknolojisi sayesinde en uçtaki açığa kadar aydınlatma.



## Özellikleri

Model numarası	SZ 2500.200
Dizayn	Priz yok
Fayda	Tüm panonun optimal ışıklandırılması Opsiyonel olarak klipsli, vidalı veya mıknatıslı sabitleme Her uygulamaya uyumlu konfigürasyon.
Dizayn	Priz yok 90° döndürülebilen konektör Ayarlanabilir ışık dağılımı
Malzeme	Armatür gövdesi: Alüminyum Aydınlatma armatür kapakları: Polikarbonat Armatür uçları: PC-ABS
Renk	Pano: RAL 7016
Teslimat kapsamı	Montaj vidaları dahil
Nominal güç	11 W
Bağlantı seçenekleri	Besleme, 3 kutuplu Geçiş kabljajı, 3 kutuplu Kapı konum şalteri
Overvoltage category	II

# Özellikleri

Koruma sınıfı	II (koruma için yalıtımlı)
Lamba montaj türü	Vidalama Klips sabitlemesi Mıknatıs sabitlemesi (aksesuar)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Anma izolasyon gerilimi	300 V AC
Montaj seçenekleri	Doğrudan pano profilinde 25 mm ölçüyle
Işık akısı	900 lm
Işık rengi	4000 K (nötr beyaz)
Bilgi	Bağlantı aksesuarları ayrı olarak sipariş edilmelidir
Ölçüler	Genişlik: 437 mm Yükseklik: 75 mm Derinlik: 23 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20 °C...55 °C
Nominal çalışma gerilimi	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,426 kg
Brüt ağırlık	0,56 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	13,2
Gümrük tarifesi numarası	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Ürün açıklaması	SZ Led armatür, 900 lümen, 100-230V

# Onaylar

---

Onaylar	CCC exception letter ENEC 30 - KC Korea UL
---------	---

---

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK PCF-declaration
-------------	--