

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.210 Sistem lamba LED

Durum: 09.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.210 - Sistem lamba LED

Sistem lambası LED, pano için özel ilk lamba! En yenilikçi LED teknolojisi sayesinde en uçtaki açığa kadar aydınlatma.



## Özellikleri

Model numarası	SZ 2500.210
Dizayn	Prizli
Fayda	Tüm panonun optimal ışıklandırılması Opsiyonel olarak klipsli, vidalı veya mıknatıslı sabitleme Her uygulamaya uyumlu konfigürasyon.
Dizayn	Priz 90° döndürülebilen konektör Ayarlanabilir ışık dağılımı
Malzeme	Armatür gövdesi: Alüminyum Aydınlatma armatür kapakları: Polikarbonat Armatür uçları: PC-ABS
Renk	Pano: RAL 7016
Teslimat kapsamı	Montaj vidaları dahil
Nominal güç	11 W
Bağlantı seçenekleri	Besleme, 3 kutuplu Geçiş kabljajı, 3 kutuplu Kapı konum şalteri
Overvoltage category	II

# Özellikleri

Koruma sınıfı	II (koruma için yalıtımlı)
Lamba montaj türü	Vidalama Klips sabitlemesi
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Anma izolasyon gerilimi	300 V AC
Montaj seçenekleri	Doğrudan pano profilinde 25 mm ölçüyle
Işık akısı	900 lm
Işık rengi	4000 K (nötr beyaz)
Bilgi	Bağlantı aksesuarları ayrı olarak sipariş edilmelidir
Ölçüler	Genişlik: 437 mm Yükseklik: 80 mm Derinlik: 44 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20 °C...55 °C
Prizler	D, Schuko (tip F, CEE 7/3)
Nominal çalışma gerilimi	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Priz versiyonu	D, Schuko (tip F, CEE 7/3)
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,466 kg
Brüt ağırlık	0,58 kg
Gümrük tarifesi numarası	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Ürün açıklaması	SZ Led armatür, 900 lümen, 100-230V, toprak prizli

# Onaylar

---

Onaylar	ENEC
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK PCF-declaration

---