

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.300 Sistem lamba LED

Durum: 25.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.300 - Sistem lamba LED

Sistem lambası LED, pano için özel ilk lamba! En yenilikçi LED teknolojisi sayesinde en uçtaki açığa kadar aydınlatma.



Özellikleri

Model numarası	SZ 2500.300
Dizayn	Hareket dedektörlü
Fayda	Tüm panonun optimal ışıklandırılması Opsiyonel olarak klipsli, vidalı veya mıknatıslı sabitleme Her uygulamaya uyumlu konfigürasyon.
Dizayn	Hareket detektörü 90° döndürülebilen konnektör Aydınlatma yönü ayarı Ayarlanabilir ışık dağılımı
Malzeme	Armatür gövdesi: Alüminyum Aydınlatma armatür kapakları: Polikarbonat Armatür uçları: PC-ABS
Renk	Pano: RAL 7016
Teslimat kapsamı	Montaj vidaları dahil
Nominal güç	13 W
Bağlantı seçenekleri	Besleme, 3 kutuplu Geçiş kablağı, 3 kutuplu
Motion detector	Evet

Özellikleri

Overvoltage category	II
Koruma sınıfı	II (koruma için yalıtımlı)
Lamba montaj türü	Vidalama Klips sabitlemesi Mıknatıs sabitlemesi (aksesuar)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Anma izolasyon gerilimi	300 V AC
Montaj seçenekleri	Doğrudan pano profilinde 25 mm ölçüyle
Işık akısı	1.200 lm
Işık rengi	4000 K (nötr beyaz)
Bilgi	Bağlantı aksesuarları ayrı olarak sipariş edilmelidir
Ölçüler	Genişlik: 437 mm Yükseklik: 85 mm Derinlik: 37 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20 °C...55 °C
Nominal çalışma gerilimi	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,488 kg
Brüt ağırlık	0,65 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	15,9
Gümrük tarifesi numarası	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Ürün açıklaması	SZ Led armatür, 1200 lümen, 100-230 V, hareket dedektörlü

Onaylar

Onaylar	CCC exception letter ENEC 30 - KC Korea UL
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK PCF-declaration
