

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.320 Sistem lamba LED

Durum: 09.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.320 - Sistem lamba LED

Sistem lambası LED, pano için özel ilk lamba! En yenilikçi LED teknolojisi sayesinde en uçtaki açığa kadar aydınlatma.



## Özellikleri

|                      |  |
|----------------------|--|
| Model numarası       | SZ 2500.320  |
| Dizayn               | Hareket dedektörlü   |
| Fayda                | Tüm panonun optimal ışıklandırılması<br>Opsiyonel olarak klipsli, vidalı veya mıknatıslı sabitleme<br>Her uygulamaya uyumlu konfigürasyon. |
| Dizayn               | Hareket detektörü<br>90° döndürülebilen konektör<br>Aydınlatma yönü ayarı<br>Ayarlanabilir ışık dağılımı                                   |
| Malzeme              | Armatür gövdesi: Alüminyum<br>Aydınlatma armatür kapakları: Polikarbonat<br>Armatür uçları: PC-ABS   |
| Renk                 | Pano: RAL 7016   |
| Teslimat kapsamı     | Montaj vidaları dahil  |
| Nominal güç          | 13 W   |
| Bağlantı seçenekleri | Besleme, 2 kutuplu<br>Geçiş kablağı, 2 kutuplu   |
| Motion detector      | Evet   |

# Özellikleri

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Koruma sınıfı                        | III (SELV)   |
| Lamba montaj türü                    | Vidalama<br>Klips sabitlemesi<br>Mıknatıs sabitlemesi (aksesuar)                 |
| Montaj seçenekleri                   | Doğrudan pano profilinde 25 mm ölçüyle   |
| Işık akısı                           | 1.200 lm   |
| Işık rengi                           | 4000 K (nötr beyaz)  |
| Bilgi                                | Bağlantı aksesuarları ayrı olarak sipariş edilmelidir                            |
| Ölçüler                              | Genişlik: 437 mm<br>Yükseklik: 85 mm<br>Derinlik: 37 mm                          |
| Çalışma sıcaklığı aralığı            | -20 °C...55 °C   |
| Nominal çalışma gerilimi             | 24 V - 56 V (DC)   |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 20  |
| Paketteki adet                       | 1 adet   |
| Net ağırlık                          | 0,488 kg   |
| Brüt ağırlık                         | 0,65 kg  |
| Gümrük tarifesi numarası             | 94054990   |
| ETIM 9                               | EC000321   |
| ETIM 8                               | EC000321   |
| ECLASS 8.0                           | 27189241   |
| Ürün açıklaması                      | SZ System Light LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC, with integral motion sensor |

# Onaylar

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| Onaylar | 30 - KC Korea<br>UL + C-UL (listed) |
|---------|-------------------------------------|

# Onaylar

---

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi

Uygunluk bildirimi UK