


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2508.020**

**Duvara montaj aparatı**

Durum: 17.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2508.020 - Duvara montaj aparatı AX elik sac, KX elik sac, AX IT, EL iin

Duvara monte panoların, dar alanlarda bile tek kiři ile montajı iin idealdir.

## Özellikleri

Model numarası	AX 2508.020
Ürün açıklaması	Duvara monte panoların, dar alanlarda bile tek kiři ile montajı iin idealdir.
Fayda	<p>Pano deliğindeki kendinden kılavuzlu bir vidayla doğrudan arkadan vidalama</p> <p>Duvar montaj elemanını duvardaki bir vidaya takmanız yeterlidir</p> <p>Farklı montaj konumu, duvar montaj profiline sahip olan yerel koşullara göre uyarlanmasına izin verir</p> <p>Kendiliğinden geçen vidaya bir alternatif olarak, destek bir vida ve somun kullanarak ieriden de tutturulabilir</p> <p>Dinamik uygulamalarda ayrıca ek olarak, bir somunla sabitleme imkanı</p>
Malzeme	elik sac, inko kaplamalı
Teslimat kapsamı	Duvara montaj aparatı Kapama kapakları Montaj malzemeleri dahil
Duvar mesafesi	20 mm
řunlar iin uygun	Pano tipi: AX elik sac KX elik sac AX IT EL Duvara monte pano AX, 3 paralı
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 3R Type 4 Tip 12
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	0,44 kg

## Özellikleri

Brüt ağırlık	0,44 kg
PCF/VE (beşikten kapaıya)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapaıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Ürün açıklaması	SZ duvara sabitleme köşebendi, AX ve KX çelik sac için, duvar mesafesi: 20 mm

## Onaylar

Onaylar	DNV-GL UL + C-UL - FTTA
---------	----------------------------